

FLUKE.

Clește ampermetric, Tip: 324**Date comandă**

Numărul de comandă	473290 324
GTIN	095969623759
Clasa articolului	47H

Descriere**Execuție:**

Clampmetre cu afișaje LCD mari, ușor lizibile cu design subțire și ergonomic. Suplimentar, măsurarea temperaturii și afișaj cu iluminare de fundal.

Măsurători ale valorilor efective reale (RMS) și ergonomie optimizată pentru identificarea erorilor în aplicațiile industriale și de servicii în construcții.

Standard:**EN 61010-1****Livrare:**

Cu conductori de măsură și geantă Duspol capitonată. Baterii 2x Cod 081561 Ref. LR3.

Descriere tehnică

Rezistență	0,1 Ω – 4000 Ω
Capacitate	100,0 μF - 1000 μF
Tensiune alternativă CA	0,1 V – 600 V
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 300 V

Domeniu de afișare	4000
Deschidere maximă a cleștelui	30 mm
Curent alternativ CA	0,1 A – 400 A
Tensiune continuă CC	0,1 V – 600 V
Procedeu de măsurare	TRUE RMS (AC)
Precizie de bază	2 %
Funcție de memorare	HOLD
Măsurarea prin contact a temperaturii	-10 - 400 °C
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2× 081561 LR3
Standard	EN 61010-1
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

Servicii

CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D
Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------