

FLUKE.

**Clește ampermetric, Tip: 325****Date comandă**

Numărul de comandă	473290 325
GTIN	095969623766
Clasa articolului	47H

**Descriere****Execuție:**

Clampmetre cu afișaje LCD mari, ușor lizibile cu design subțire și ergonomic. În plus, măsurarea temperaturii, măsurarea frecvenței, funcția min/max și afișaj cu iluminare de fundal.

Măsurători ale valorilor efective reale (RMS) și ergonomie optimizată pentru identificarea erorilor în aplicațiile industriale și de servicii în construcții.

**Standard:****EN 61010-1****Livrare:**

Cu conductori de măsură și geantă Duspul capitonată. Baterii 2x Cod 081561 Ref. LR3.

**Descriere tehnică**

Tensiune alternativă CA	0,1 V – 600 V
Categorie de supratensiune	CAT IV 300 V
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V
Deschidere maximă a cleștelui	30 mm
Capacitate	100,0 $\mu$ F - 1000 $\mu$ F

Tensiune continuă CC	0,1 V – 600 V
Procedeu de măsurare	TRUE RMS (AC)
Curent continuu CC	0,1 A – 400 A
Frecvență	5 Hz – 500 Hz
Domeniu de afișare	4000
Curent alternativ CA	0,1 A – 400 A
Funcție de memorare	HOLD, MAX/MIN
Precizie de bază	2 %
Rezistență	0,1 $\Omega$ – 40 k $\Omega$
Măsurarea prin contact a temperaturii	-10 - 400 °C
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Număr de baterii incluse	2
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2× 081561 LR3
Standard	EN 61010-1
Calibrarea	I4
Tip produs	Clește amperimetric

## Servicii

Calibrare DAkkSClește amperimetric Tip D	027060 D
CalibrareClește amperimetric Tip D	027050 D

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------