

**HOLEX****Bară de canelare pe dreapta conform DIN 263 (ISO 11), M20, Pătrat coadă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297145 12
GTIN	4045197885609
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

**Aplicație:**

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

**Atenție:**

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă	12 mm
Pentru găuri cu Ø de la	30 mm
Lățimea lamei	4 mm
Adâncime de retezare maximă $t_{max}$	10 mm
Lungimea totală	160 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit