

HOLEX**Cuțit de retezat pe dreapta conform DIN 4981 (ISO 7), M20, Înălțimea cozii: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297030 12
GTIN	4045197885531
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Lățimea lamei	3 mm
Înălțimea cozii h	12 mm
Lungimea totală	100 mm
Lățimea cozii b	8 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit