

**HOLEX****Cuțit de strunjit pe dreapta conform DIN 4978 (ISO 3), M20, Pătrat coadă: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296755 20
GTIN	4045197885463
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

**Aplicație:**

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

**Atenție:**

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă	20 mm
Lungimea totală	125 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit