

**HOLEX****Cuțit de strung de filetat la interior pe dreapta conform DIN 283 (ISO 13), M20, Pătrat coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297185 25
GTIN	4045197885753
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

**Aplicație:**

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

**Atenție:**

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

**Descriere tehnică**

Pentru găuri cu Ø de la	55 mm
Pătrat coadă	25 mm
Lungimea totală	250 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit