

HOLEX**Cuțit de strunjit pe dreapta conform DIN 4978 (ISO 3), M20, Pătrat coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296755 25
GTIN	4045197885470
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	25 mm
Lungimea totală	150 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit