



Bit bi-hexagonal, 1/4 inch, Deschiderea cheii: 11 mm



Date comandă

Numărul de comandă	630950 11
GTIN	4018754000364
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Granulație optimă prin forjare optimă. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margine rotunjită cu profil **AS-Drive**.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oțel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 630929

Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	15,5 mm
Lungime	23 mm
Deschiderea cheii	11 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch

Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs	Bit de cheie tubulară