

**Garant****Masă mobilă cu platformă de încărcare reglabilă pe înălțime TA9, Tip: TA92****Date comandă**

Numărul de comandă	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Clasa articolului	91T

**Descriere****Execuție:**

Construcție sudată din oțel, platformă din blat de lemn cu suprafață rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului. Reglabil manual pe înălțime **cu ajutorul manivelei manuale**. Platforma de încărcare se mișcă în sus și în jos cu **4 picioare de ridicare tip pivoți mecanici**. Mânerul cu inserție Haptoprene® din polipropilenă rezistentă la șoc, poate fi rabatat în sus la acționarea manivelei manuale. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu frână de blocare) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

**Culoare:**

Argintiu și antracit **acoperit cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Din motive de siguranță nu este posibilă montarea unui perete de tablă perforată.

**Descriere tehnică**

Adâncime	509 mm
Lățimea platformei de încărcare	890 mm
Greutate	67,6 kg
Domeniul de reglare pe înălțime	680 - 970 mm

Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară	200 kg
Ø roții	125 mm
Tip	TA92
Capacitate portantă maximă	250 kg
Lățime	1040 mm
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Tip produs	Mese mobile