

bimos

Scaun rotativ pentru birou, spumă PU, cu role, de joasă înălțime, Culoare: BLACK**Date comandă**

Numărul de comandă	965301 BLACK
GTIN	4016849624464
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Scaun și spătar din spumă poliuretanică moale. Ușor de îngrijit, lavabil, robust și rezistent la acizi ușori și baze, precum și la acțiunea forțelor mecanice.

Tapițerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Materialul piciorului în stea	Oțel
Adâncimea scaunului	470 mm
Reglare continuă pe înălțime	da
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Înălțimea spătarului	580 mm
Materialul spătarului	Spumă PU

Greutate	14 kg
Execuția piciorului în stea	Set de role
Culoarea materialului scaunului	negru
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Materialul suprafeței de așezare	Spumă PU
Pereche de brațe adaptabile	da
Lățimea scaunului	460 mm
Serie	Work-Tec
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Role(1 set = 5 buc.)	963187
----------------------	--------