

Garant**Bit hexagonal, 1/4 inch Surface Drive, Deschiderea cheii: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	631225 5
GTIN	4045197496973
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, teșită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Deschiderea cheii Surface Drive permite un ajustaj mai fix și o forță mai mare de acțiune. Presiunea acționează direct pe suprafețele piulițelor și șuruburilor, muchiile sensibile sunt menajate. Și dimensiunile intermediare de ex. în inch (A/F, BSF, BSW) și șuruburile uzate pot fi strânse sau desfăcute cu Surface Drive. Piese cu gaură.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lungime	24,8 mm
Deschiderea cheii	5 mm
Recomandat pentru inch (dimensiuni americane)	3/16 inch
Ø pe partea de antrenare	8,1 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de cheie tubulară hexagonală	Surfacedrive
Standard	DIN 3124

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală Surfacedrive
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Cu profil AS-Drive	nu
Tip produs	Bit de cheie tubulară