

bimos

Scaun rotativ de birou, piele sintetică, cu role, de joasă înălțime, Culoare: BLACK**Date comandă**

Numărul de comandă	965307 BLACK
GTIN	4016849626659
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Șezut și spătar acoperite cu piele sintetică, confortabile și moi. Lavabile și ușor de întreținut. Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Culoarea materialului scaunului	negru
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Adâncimea scaunului	470 mm
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Greutate	13,5 kg
Lățimea scaunului	460 mm

Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Înălțimea spătarului	580 mm
Materialul piciorului în stea	Oțel
Execuția piciorului în stea	Set de role
Pereche de brațe adaptabile	da
Serie	Work-Tec
Execuție	cu role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Role(1 set = 5 buc.)	963187
----------------------	--------