

bimos

**Scaun rotativ de birou, piele sintetică, cu glisor și inel pentru picior, înalt,
Culoare: BLACK****Date comandă**

Numărul de comandă	965308 BLACK
GTIN	4016849625522
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Șezut și spătar acoperite cu piele sintetică, confortabile și moi. Lavabile și ușor de întreținut. Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Înălțimea spătarului	580 mm
Lățimea scaunului	460 mm
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Greutate	15,5 kg
Materialul piciorului în stea	Oțel
Pereche de brațe adaptabile	da

Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel de picior
Adâncimea scaunului	470 mm
Culoarea materialului scaunului	negru
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Materialul suprafeței de așezare	Piele sintetică
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Serie	Work-Tec
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------