

bimos

**Scaun rotativ de birou, tapițerie din țesătură, cu glisor, de joasă înălțime,
Culoare: BLACK****Date comandă**

Numărul de comandă	965317 BLACK
GTIN	4016849625089
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Șezut și spătar cu tapițerie din țesătură moale. Comod și permeabil la aer. Tapițerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Execuția piciorului în stea	Glisor
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Materialul suprafeței de așezare	Stofă
Materialul piciorului în stea	Oțel
Înălțimea spătarului	580 mm
Lățimea scaunului	460 mm

Adâncimea scaunului	470 mm
Pereche de brațe adaptabile	da
Greutate	13,5 kg
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Culoarea materialului scaunului	negru
Serie	Work-Tec
Execuție	fără role
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------