

bimos

**Scaun rotativ de birou, tapițerie din țesătură, cu glisor, de joasă înălțime,  
Culoare: BLUE****Date comandă**

Numărul de comandă	965317 BLUE
GTIN	4016849625096
Clasa articolului	96B

**Descriere****Execuție:**

Șezut și spătar cu tapițerie din țesătură moale. Comod și permeabil la aer. Tapițerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar și mânere practice de împingere.

**Standard:****DIN 68877****Descriere tehnică**

Materialul piciorului în stea	Oțel
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Pereche de brațe adaptabile	da
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Execuția piciorului în stea	Glisor

Lățimea scaunului	460 mm
Materialul suprafeței de așezare	Stofă
Greutate	13,5 kg
Culoarea materialului scaunului	albastru
Adâncimea scaunului	470 mm
Înălțimea spătarului	580 mm
Serie	Work-Tec
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

## Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------