

bimos

**Scaun rotativ de birou, tapițerie din țesătură, cu role, de joasă înălțime,  
Culoare: BLUE****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 965318 BLUE   |
| GTIN               | 4016849624457 |
| Clasa articolului  | 96B           |

**Descriere****Execuție:**

Șezut și spătar cu tapițerie din țesătură moale. Comod și permeabil la aer. Tapițerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar și mânere practice de împingere.

**Standard:****DIN 68877****Descriere tehnică**

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Adâncimea scaunului                 | 470 mm                             |
| Execuția cadrului                   | Picior în formă de stea cu 5 brațe |
| Egalizarea înălțimii Tip            | Manetă pentru reglare pe înălțime  |
| Materialul suprafeței de așezare    | Stofă                              |
| Pereche de brațe adaptabile         | da                                 |
| Reglare pe înălțime pentru execuția | Arc cu gaz comprimat               |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Materialul piciorului în stea   | Oțel                       |
| Culoarea materialului scaunului | albastru                   |
| Greutate                        | 13,5 kg                    |
| Înălțimea spătarului            | 580 mm                     |
| Lățimea scaunului               | 460 mm                     |
| Execuția piciorului în stea     | Set de role                |
| Serie                           | Work-Tec                   |
| Capacitate portantă scaun       | 120 kg                     |
| Interval de reglare pe înălțime | 450 - 630 mm               |
| Tip produs                      | Scaun rotativ pentru birou |

## Accesorii

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Role(1 set = 5 buc.) | 963187 |
|----------------------|--------|