

bimos

Scaun rotativ de birou, tapițerie din țesătură, cu glisor și inel pentru picior, înalt, Culoare: BLACK**Date comandă**

Numărul de comandă	965319 BLACK
GTIN	4016849625508
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Șezut și spătar cu tapițerie din țesătură moale. Comod și permeabil la aer. Tapițerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Pereche de brațe adaptabile	da
Lățimea scaunului	460 mm
Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel de picior
Materialul piciorului în stea	Plastic
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe

Greutate	15,5 kg
Materialul suprafeței de așezare	Stofă
Înălțimea spătarului	580 mm
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Adâncimea scaunului	470 mm
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Serie	Work-Tec
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------