

bimos

Scaun rotativ de birou, tapițerie din țesătură, cu glisor și inel pentru picior, înalt, Culoare: BLUE**Date comandă**

Numărul de comandă	965319 BLUE
GTIN	4016849625492
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Șezut și spătar cu tapițerie din țesătură moale. Comod și permeabil la aer. Tapițerie ergonomică, confortabilă cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Culoarea materialului scaunului	albastru
Pereche de brațe adaptabile	da
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Înălțimea spătarului	580 mm
Materialul piciorului în stea	Plastic
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat

Greutate	15,5 kg
Adâncimea scaunului	470 mm
Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel de picior
Materialul suprafeței de așezare	Stofă
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Lățimea scaunului	460 mm
Serie	Work-Tec
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------