

bimos

Scaun rotativ de birou, Supertec, cu glisor și inel pentru picior, înalt, Culoare: BLACK**Date comandă**

Numărul de comandă	965329 BLACK
GTIN	4016849625515
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, precum și extrem de rezistent, ușor de curățat și rezistent la alunecare. Datorită microblindajului îmbină avantajele materialului textil și a spumei poliuretanică.

Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:**DIN 68877****Descriere tehnică**

Materialul piciorului în stea	Oțel
Execuția piciorului în stea	Glisor cu inel de picior
Execuția cadrului	Picior în formă de stea cu 5 brațe
Egalizarea înălțimii Tip	Manetă pentru reglare pe înălțime
Înălțimea spătarului	580 mm

Greutate	15,5 kg
Lățimea scaunului	460 mm
Adâncimea scaunului	470 mm
Culoarea materialului scaunului	negru
Pereche de brațe adaptabile	da
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc cu gaz comprimat
Execuție	taburet înalt
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963188
--	--------