

KERN**Cântar cu suspendare, tip HCB, Plajă maximă de cântărire: 500kg**

Date comandă

Numărul de comandă	479435 500
GTIN	4045761144460
Clasa articolului	47D

Descriere

Execuție:

- **Deservire foarte simplă prin 3 taste.**
- **Cu tastă de tarare, se agață un recipient gol și se reglează afișajul la zero.**
- **Tasta Hold (de menținere), afișarea poate fi blocată pentru 5 secunde.**
- **Unitățile de cântărire se pot schimba pe kg, N și lb.**

Livrare:

Inclusiv carabină din oțel inoxidabil, cârlig S din oțel inoxidabil (la Ref. 500 / 1000 nu este în variantă standard) și 3 baterii Cod 081561 Ref.LR6.

Accesorii opționale:

Cheie de tachelaj și cârlige cu închidere de la siguranță la cerere.

Descriere tehnică

Adâncime carcasă	42 mm
Înălțime carcasă	152 mm
Calibrarea	Preț la cerere
Citire	1000 g

Greutate netă	0,35 kg
Lățime carcasă	80 mm
Plajă maximă de cântărire	500 kg
Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR6
Alimentare cu energie	Cu baterii
Denumirea producătorului	HCB
Tip produs	Cântar cu suspendare / cu cârlig

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------