

KERN**Cântar compact tip ECB, Plajă maximă de cântărire: 10000g****Date comandă**

Numărul de comandă	479452 10000
GTIN	4045761161429
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

Ecran mare LCD cu iluminare de fundal (înălțimea cifrelor 21 mm). Platoul cântarului din oțel inoxidabil.

Operare extrem de simplă cu 2 taste.

- **Funcție tară (funcție de cântărire adițională) pentru aducerea simplă la zero a afișajului.**
- **Funcționare cu baterii, Auto-Off după 3 minute.**
- **Posibilitate de conectare a adaptorului de rețea.**

Accesorii opționale:

6 baterii Cod 081561 Ref. LR6, adaptor pentru rețea sau acumulator, la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime	60 mm
Adâncime	300 mm
Dimensiuni platou cântar	320×260
Citire	5 g
Lățime	320 mm
Greutate netă	2,6 kg
Plajă maximă de cântărire	10000 g
Număr de baterii incluse	2

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	K2
Tip produs	Cântar compact

Servicii

Calibrare Cântar Plajă maximă de cântărire 50 kg	027700 50
Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 50	027710 50

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------