

KERN**Cântar cu platformă, tip EOB, Plajă maximă de cântărire: 150Lkg****Date comandă**

Numărul de comandă	479600 150L
GTIN	4045761124738
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

- **Cântar robust pentru colete, pentru departamente de expediere.**
- **Deservire simplă prin patru taste.**
- **Unitate de afișare cu înălțimea cifrelor de 25 mm independente de platformă, reglabilă și montabilă printr-un cablu flexibil lung de 2 m.**
- **Este posibilă alimentarea de la rețea sau cu baterii, închidere automată după 3minute.**

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea și suport pentru fixarea pe perete a unității de afișare.

Accesorii opționale:

6 buc. baterii Cod 081561 Ref. LR6, stativ pentru unitatea de afișare la cerere.

Descriere tehnică

Reproductibilitate	50 g
Înălțime unitate de afișare	50 mm
Adâncime unitate de afișare	110 mm
Dimensiuni platou cântar	550×550 mm
Greutate netă	11 kg

Lățime unitate de afișare	215 mm
Citire	50 g
Calibrarea	Preț la cerere
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de baterii incluse	6
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Înălțime cifre unitate de afișare	25 mm
Tip produs	Cântar cu platformă

Servicii

CalibrareCântar Plajă maximă de cântărire 150 kg	027700 150
Calibrare DAkkSCântar Plajă maximă de cântărire 180	027710 180

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------