

KERN**Sistem de numărare, tip CCS, Plajă maximă de cântărire: 60kg****Date comandă**

Numărul de comandă	479542 60
GTIN	4045761153288
Clasa articolului	47D

Descriere**Execuție:**

- **Balanță precisă de numărare cu optimizare automată a referinței (îmbunătățește treptat valoarea medie a greutății parțiale).**
- **Număr de bucăți țintă, respectiv greutatea țintă programabilă cu semnal acustic.**
- **Memorare a sumelor numărate, pentru însumarea pieselor identice, în cantitate totală și greutate totală.**
- **Numărul de bucăți de referință sau greutatea de referință se pot selecta.**
- **Este posibilă alimentarea prin rețea sau cu acumulator.**
- **Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, livrabilă la cerere).**
- **Comutarea afișajului de la bucată la greutate.**

Sistem de numărare compus dintr-un **cântar de referință și un cântar pentru cantitate (cântar cu platformă)** cu cablu de legătură de 2,0 m.

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, husă de protecție pentru cântarul de referință.

Accesorii opționale:

Acumulator intern, lampă de semnalizare la cerere.

Notă:

Pentru calibrare, vă rugăm să selectați ambele poziții oferite, deoarece atât cântarul de referință, cât și cântarul pentru cantitate (cântarul cu platformă) trebuie calibrate.

Descriere tehnică

Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	2 s
Adâncime	350 mm
Adâncime cântar cu platformă	400 mm
Plajă maximă de cântărire	0 - 60 kg
Greutate minimă pe bucată	1 g
Lățime	320 mm
Liniaritate	±0,2 g
Lățime cântar cu platformă	500 mm
Înălțime cântar cu platformă	137 mm
Reproductibilitate	0,1 g
Citire	0,1 g
Greutate netă	13 kg
Înălțime	125 mm
Dimensiuni platou cântar	294×225 mm
Citire cântar pentru cantitate	2 g
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Balanță de numărat