

**Set de chei fixe duble, cromate, Număr de chei: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	610960 12
GTIN	4045197281609
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Câte 1 cheie fixă dublă Cod 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Ref. 6×7; 8×9; 10×11;
12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Descriere tehnică

Număr de chei	12
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Suprafață	cromate
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie fixă dublă Deschideri 21X23 mm	610950 21X23
Cheie fixă dublă Deschideri 24X26 mm	610950 24X26
Cheie fixă dublă Deschideri 16X17 mm	610950 16X17
Cheie fixă dublă Deschideri 18X19 mm	610950 18X19
Cheie fixă dublă Deschideri 20X22 mm	610950 20X22
Cheie fixă dublă Deschideri 10X11 mm	610950 10X11
Suport de prindere din plastic Pentru număr chei 12	611500 12
Cheie fixă dublă Deschideri 14X15 mm	610950 14X15
Cheie fixă dublă Deschideri 6X7 mm	610950 6X7
Cheie fixă dublă Deschideri 30X34 mm	610950 30X34
Cheie fixă dublă Deschideri 12X13 mm	610950 12X13
Cheie fixă dublă Deschideri 27X32 mm	610950 27X32
Cheie fixă dublă Deschideri 8X9 mm	610950 8X9