



Tool24 Smartline – dulap vertical Echipat cu portscule, Pentru cozile sculelor: C4



Date comandă

Numărul de comandă	979100 C4
GTIN	4045197885913
Clasa articolului	9SA

Descriere

Execuție:

Sistem flexibil de eliberare a produselor pentru depozitarea, păstrarea și gestionarea sculelor de tăiere și montare, a uneltelor de măsurare, a articolelor de protecția muncii și a multor altor articole de consum. Sistemele master pot fi extinse cu dulapuri opționale de extensie (sistem slave). Sistemele sunt adaptate exact nevoilor dumneavoastră cu ajutorul pachetelor software care se comandă separat.

Sertarele sunt ghidate pe podea și sunt echipate cu închidere centralizată. (Utilizabilă ca deblocare de urgență). Cadrele galvanizate din sertare sunt perforate la intervale de 37 mm, pentru prinderea suporturilor de scule, a șinelor suport, a tăvițelor și a panourilor perforate. Deschiderile verticale sunt echipate cu protecție de deschidere individuală. Deschiderile se deschid automat. Astfel poate fi garantat accesul rapid la scule.

Aplicație:

Sistem automat de eliberare a produselor pentru depozitarea și gestionarea sculelor și a accesoriilor.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, deschideri albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Dulapurile verticale pot fi așezate doar pe podele perfect plane. Acestea sunt pregătite pentru prinderea în podea, respectiv în perete și trebuie să fie asigurate în mod obligatoriu împotriva

răsturnării. Aceste dulapuri verticale pot fi acționate doar în conexiune cu un sistem master Tool24 Smartline 979000 S11M sau 979000 S11M-EN.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Capacitate portantă a deschiderii verticale: 600 kg

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 717 mm

Adâncime: 750 mm

Lățimea deschiderii verticale a sertarului: 155 mm

Înălțime utilă deschidere verticală: 1750 mm

Număr de deschideri: 4

Descriere tehnică

Greutate	320 kg
Înălțime	2000 mm
Adâncime	750 mm
Lățime	717 mm
Lățimea deschiderii verticale a sertarului	155 mm
Număr de deschideri	4
Capacitate portantă a deschiderii verticale	600 kg
Execuția deschiderii verticale	Cu ghidaj pe podea
Număr de portscule	192
Număr de suporturi de scule 970130	24
Distanță dintre axe A	82 mm
Înălțime utilă deschidere verticală	1750 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	2400 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003