



## Tool24 PickOne – sistem master EN, Număr total de compartimente: 160



### Date comandă

Numărul de comandă	979210 160
GTIN	4045197886064
Clasa articolului	9SA

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de ieșire a produselor cu sistem inovativ de tamburi pentru scoaterea în siguranță a fiecărui articol. Scoatere foarte rapidă datorită timpului scurt de acces, a compartimentului cu auto-deschidere și a semnalului optic la compartimentul corect. Tamburii Tool24 PickOne este disponibil în varianta standard cu până la 4 dimensiuni diferite ale compartimentelor și cu o capacitate portantă de peste 1000 kg, concepute special pentru uzul industrial. Instalare opțională a unui ecran tactil datorită panourilor perforate montate pe ambele părți. Sistemul master poate fi extins opțional cu un alte sisteme slave și combinat cu toate variantele de hardware Tool24. Compartiment foarte mare, ideal pentru depozitarea articolelor cu volum mare precum discurile de rectificat, ochelarii de protecție.

#### Livrare:

Ecran tactil 22 inch, cititor de coduri de bare, calculator inclusiv pachet software Basic, sistem de operare în engleză.

#### Culoare:

Fațade gri deschis RAL 7035, corpuri albastre RAL 5005 **acoperite cu vopsea pulbere.**

#### Notă:

Tamburii Tool24 PickOne sunt configurabili individual în 4 dimensiuni diferite în funcție de portofoliul articolelor de ieșire, configurabil o singură dată după preferința clientului. Întrebați consultantul.

Indicațiile de greutate sunt fără calculator și monitor.

Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1000 kg  
Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9 mm  
Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003  
Înălțime: 2000 mm  
Lățime: 1080 mm  
Adâncime: 875 mm  
Număr de rafturi D: 160  
Greutate: 275 kg

## Descriere tehnică

Lățime	1080 mm
Greutate	275 kg
Adâncime	875 mm
Înălțime	2000 mm
Număr de rafturi D	160
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003