



Cheie tip piciorul cocoșului Formă de falcă, Deschiderea cheii: 22mm



Date comandă

Numărul de comandă	612900 22
GTIN	4018754003587
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță, cap pătrat pentru cuplarea sculelor de acționare precum clicheți, extensii etc.

Aplicație:

Datorită posibilității de a utiliza diferite scule de acționare, se pot monta și demonta chiar și șuruburile aflate în locuri greu accesibile.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromată; suprafață cu muchii rotunde (fără muchii ascuțite).

Notă:

Sculele de acționare compatibile sunt prezentate la Cod 632000 – 641350 și 655230 – 657766.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	22 mm
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Grosime cap h	6,3 mm
Lățime cap b	41 mm
Lungime L	44,5 mm
formă, parte antrenantă	Formă de falcă
Material	Oțel aliat cu crom

Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară

Accesorii

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 40 mm	635420 40
Prelungitor 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 160 mm	635645 160
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635729 200
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636200 3/8
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635429 75
Mâner articulată, 3/8 inch	636000
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635420 75
Clichet de precizie „Zyklop Speed” reversibil, 3/8 inch cu cap pivotant și extractor	635190
Articulație cardanică 3/8 inch QuickRelease Tip 3/8	636250 3/8
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635400 75
Clichet de precizie „Zyklop Metal” reversibil, 3/8 inch cu extractor	635295
Extensie specială 3/8 inch	612950
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 165 mm	635700 165
Prelungitor 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 75 mm	635645 75
Clichet de precizie „Zyklop Metal” cu pătrat introdus, 3/8 inch cu extractor	635290
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm	635420 125
Prelungitor 3/8 inch flexibil Lungimea totală 194 mm	635600 194
Prelungitor 3/8 inch foarte lung Lungimea totală 508 mm	635500 508
Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch cu extractor și mâner rotativ	635220
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 40 mm	635400 40
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 160 mm	635400 160

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm	635400 125
Clichet articulată, 3/8 inch cu extractor	635335
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm	635429 125
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635429 240
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip	635025
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635400 240
Articulație cardanică, 3/8 inch Tip 3/8	636220 3/8
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635720 200
Clichet cu pătrăt introdus, 3/8 inch cu mâner scurt	635900
Prelungitor 3/8 inch foarte lung Lungimea totală 711 mm	635500 711
Prelungitor 3/8 inch foarte lung Lungimea totală 305 mm	635500 305
Mâner tip T, 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 165 mm	635750 165
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip 3/8	635090 3/8
Prelungitor 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 240 mm	635645 240