



Clichet de precizie „Zyklop Speed” reversibil, 3/8 inch cu cap pivotant și extractor



Date comandă

Numărul de comandă	635190
GTIN	4013288121875
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Capul clichetului pivotant liber cu poziții de blocare definite la 0° (utilizare ca șurubelniță) și bilateral la poziția 75° și 90°. Unghi de lucru la 5°, cu extractor și disc de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Număr de dinți: 72

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	8000 B
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	199 mm
Număr de dinți	72
Unghi de lucru	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Tip produs

Clichet