


Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor, Tip:

Date comandă

Numărul de comandă	635025
GTIN	4045197497215
Clasa articolului	61A

Descriere
Execuție:

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Standard:
DIN 3122-D 10

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Lungimea totală: 196 mm

Număr de dinți: 38

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
Lungimea totală	196 mm
Număr de dinți	38
Unghi de lucru	9,5 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat

