

**Dulap de siguranță, Lățime: 1200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	981105 1200
GTIN	4045197886309
Clasa articolului	96G

Descriere**Execuție:**

Corp exterior din tablă de oțel, corp interior din plăci acoperite cu HPL. Plintă din oțel inoxidabil.

Rafturi la intervale de 64 mm cu înălțime reglabilă.

Închidere termomecanică automată în caz de incendiu: Ușa se închide la max. 50 °C și iar canalele de aerisire și alimentare se închid la 70 °C.

Conexiune de aerisire cu ștuțuri DN 80.

Operare conf. TRGS 510 (aprobată și fără evacuarea aerului).

Conexiune de împământare conform TRBS 2153 (Evitarea surselor de aprindere).

Vană de colectare conf. Directivei privind cuvele de retenție din oțel (StaWaR, DiBt Berlin).

Picioare pentru compensarea denivelărilor pardoselii.

Echipate cu inserții DOM (compatibile cu sistemele de închidere).

Execuție text publicitar:

- **Corp exterior din tablă de oțel, corp interior din plăci acoperite cu HPL.**
- **Montarea rafturilor de depozitare este reglabilă pe înălțime la intervale de 64 mm.**
- **Închidere automată în caz de incendiu.**
- **Cu racord de împământare și de ventilație.**
- **Cu inserții DOM (compatibile cu sistemele de închidere).**
- **Cu posibilitate de închidere.**

Standard:

DIN EN 14470-1 (Typ 90).

90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).

Isolierung nach DIN 4102.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Volum tavă de retenție de bază	33 l
Adâncime utilă	430 mm
Număr de rafturi de depozitare	3
Capacitate portantă a raftului de depozitare	75 kg
Număr de panouri perforate din tablă	1
Înălțimea utilă	1700 mm
Adâncime	598 mm
Lățime	1190 mm
Greutate	505 kg
Număr de tăvi de retenție de bază	1
Lățime utilă	1087 mm
Înălțime	1935 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	75 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	64 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Rezistență la foc	90 min
Tip produs	Dulap de siguranță