




## Sculă pentru vălțuit/galetat tip EG45-40M Universal, Tipul de prindere a cozii: VDI50



### Date comandă

Numărul de comandă	291520 VDI50
GTIN	4060491000206
Clasa articolului	29F

### Descriere

#### Execuție:

Pentru utilizare pe mașinile de strunjit CNC și pe cele convenționale.

Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

#### Avantaj:

Calitatea suprafeței este posibilă până la  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).

Rezultate constante datorită măsurării continue a forței de rulare.

#### Aplicație:

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.

Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N/mm<sup>2</sup> și o duritate de până la 45 HRC.

#### Adaptat pentru:

Gamă de  $\varnothing$  (recomandată): începând de la 35 mm

#### Recomandare:

Pentru suprafețe exterioare cu rază alăturată până la suprafața plană.

#### Notă:

- **Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.**
- **Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.**

Raza rolei = 2,5 mm. Raze ale pieselor care pot fi prelucrate, de la 4 mm la 12 mm.

**Descriere tehnică**

Forța maximă de rulare	4 kN
Ø rolei	40 mm
Deplasare a axei vârfului f	69 mm
Tipul de prindere a cozii	VDI50
Lungime activă L <sub>A</sub>	129 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip produs	Concasor neted cu valțuri