

Garant**Dispozitiv de demagnetizat cu plăci DM1, Tip: 300****Date comandă**

Numărul de comandă	380862 300
GTIN	4045197886224
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Placă polară din tablă de siliciu lamelată cu o pierdere redusă de putere datorită curenților turbionari induși.**
- **Alimentare cu curent 230 V / 50 Hz sau 115 V / 60 Hz (comutabil).**
- **Clasă de protecție IP21 (dispozitiv complet capsulat).**
- **Durată de pornire 100% (posibilă funcționarea continuă).**

Igeltext:

Cod QR pentru apelarea informațiilor importante.

Suprafață din tablă de siliciu de calitate superioară.

Comutare simplă. Recomandat pentru 115 V și 230 V.

Mânere integrate pentru transport optim.

Aplicație:

- **Demagnetizarea are loc prin una sau mai multe deplasări ale piesei în aceeași direcție peste placa polară, piesa trebuind să fie întotdeauna trasă peste toată lungimea plăcii polare.**
- **Pentru demagnetizarea pieselor după strângere magnetică.**
- **Structura robustă (carcasă din aluminiu turnat sub presiune) asigură o utilizare îndelungată în caz de condiții dificile.**

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	137 mm
Lungime carcasă	260 mm
Lățimea max. a piesei	305 mm
Adâncimea de pătrundere	75 mm
Lungimea zonei polare	250 mm
Lățime carcasă	315 mm
Lățimea zonei polare	305 mm
Greutate	36,5 kg
Putere absorbită	990 W
Clasă de eficiență la demagnetizare (DMC)	+++
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasa de protecție	IP 21
Durată pornire	100 %
Tip produs	Dispozitive de demagnetizare