



## Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch cu extractor și mâner rotativ



### Date comandă

Numărul de comandă	635220
GTIN	3148517944619
Clasa articolului	63V

### Descriere

#### Execuție:

La folosire obișnuită – unghi de lucru la 6°, la utilizarea **mânerului rotativ** – unghi de lucru la 0°. Cu extractor și disc de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

#### Standard:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

#### Adaptat pentru:

Chei tubulare acționate manual.

### Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	235 mm
Număr de dinți	60
Unghi de lucru	0 - 6 grad
Tip produs	Clichet