



Sculă pentru vălțuit/galetat tip EGI5-32AI Universal, Tipul de prindere a cozii: S20



Date comandă

Numărul de comandă	291530 S20
GTIN	4060491000237
Clasa articolului	29F

Descriere

Execuție:

Pentru utilizare pe mașinile de strunjit CNC și pe cele convenționale.
Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.
Flexibilitate mare datorită utilizării exterioare și interioare.
Independent de diametru (în cadrul intervalului recomandat) la prelucrarea interioară.

Avantaj:

Calitatea suprafeței este posibilă până la $R_z < 1 \mu\text{m}$.
Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).
Rezultate constante datorită măsurării continue a forței de rulare.

Aplicație:

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.
Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N/mm² și o duritate de până la 45 HRC.
Pentru \varnothing exterior începând de la 10 mm și \varnothing interior începând de la 32 mm.

Adaptat pentru:

Gamă de \varnothing exterior (recomandată): 10 mm – 100 mm
Gamă de \varnothing interior (recomandată): 32 mm – 150 mm

Livrare:

Două role de schimb montate în colivie.

Notă:

• Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.

· **Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.**

Descriere tehnică

Forța maximă de rulare	3 kN
Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	32 mm
Pătrat coadă	20×20 mm
Ø rolei	5 mm
Deplasare a axei vârfului f	73,2 mm
Tipul de prindere a cozii	S20
Lungime activă L_A	154 mm
Lungime utilă L_N	100 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip produs	Concasor neted cu valțuri