



Sculă pentru vălțuit/galetat tip EGI5-32AI Universal, Tipul de prindere a cozii: VDI40



Date comandă

Numărul de comandă	291530 VDI40
GTIN	4060491000275
Clasa articolului	29F

Descriere

Execuție:

Pentru utilizare pe mașinile de strunjit CNC și pe cele convenționale.

Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Flexibilitate mare datorită utilizării exterioare și interioare.

Independent de diametru (în cadrul intervalului recomandat) la prelucrarea interioară.

Avantaj:

Calitatea suprafeței este posibilă până la $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).

Rezultate constante datorită măsurării continue a forței de rulare.

Aplicație:

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.

Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N/mm² și o duritate de până la 45 HRC.

Pentru \varnothing exterior începând de la 10 mm și \varnothing interior începând de la 32 mm.

Adaptat pentru:

Gamă de \varnothing exterior (recomandată): 10 mm – 100 mm

Gamă de \varnothing interior (recomandată): 32 mm – 150 mm

Livrare:

Două role de schimb montate în colivie.

Notă:

- Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.
- Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{\min}	32 mm
Ø rolei	5 mm
Deplasare a axei vârfului f	58 mm
Forța maximă de rulare	3 kN
Tipul de prindere a cozii	VDI40
Lungime activă L_A	168 mm
Lungime utilă L_N	100 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip produs	Concasor neted cu valțuri