

**Cheie gheară, Deschiderea cheii: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	612800 14
GTIN	4024089009897
Clasa articolului	66A

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță, coadă și falcă robuste.

**Aplicație:**

Pentru montajul în locuri greu accesibile.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Notă:**

Tije cilindrice compatibile sunt prezentate la Cod 621600 – 621800.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	14 mm
Ø găurii	8,5 mm
Lungime cheie L	160 mm
Grosime cap h	5,5 mm
Proces producție	Forjate în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă

**Accesorii**

Tijă cilindrică Ø×lungimea totală 8X180 mm	621600 8X180
Creion mecanic, dispus în trepte Lungimea totală 175 mm	621800 175
Creion mecanic, dispus în trepte Lungimea totală 245 mm	621800 245
Creion mecanic, dispus în trepte Lungimea totală 180 mm	621800 180