

**Set de chei fixe duble, Număr de chei: 12****Date comandă**

Numărul de comandă	611000 12
GTIN	4018754057559
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Livrare:

Câte 1 cheie fixă dublă Cod 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Ref. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 21x23; 24x26; 27x32; 30x34

Descriere tehnică

Număr de chei	12
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Tip produs	Cheie reglabilă

Accesorii

Cheie fixă dublă Deschideri 6X7 mm	610100 6X7
Cheie fixă dublă Deschideri 27X32 mm	610100 27X32
Cheie fixă dublă Deschideri 12X13 mm	610100 12X13
Cheie fixă dublă Deschideri 24X26 mm	610100 24X26
Cheie fixă dublă Deschideri 18X19 mm	610100 18X19
Suport de prindere din plastic Pentru număr chei 12	611500 12
Cheie fixă dublă Deschideri 21X23 mm	610100 21X23
Cheie fixă dublă Deschideri 10X11 mm	610100 10X11
Cheie fixă dublă Deschideri 20X22 mm	610100 20X22
Cheie fixă dublă Deschideri 30X34 mm	610100 30X34
Cheie fixă dublă Deschideri 8X9 mm	610100 8X9
Cheie fixă dublă Deschideri 14X15 mm	610100 14X15
Cheie fixă dublă Deschideri 16X17 mm	610100 16X17