

Peddinghaus

Foarfecă cu pârghie pentru tablă, Model: 4BR/8**Date comandă**

Numărul de comandă	769930 4BR/8
GTIN	2050001933393
Clasa articolului	76L

Descriere**Execuție:**

Corp de tăiat stabil din oțel îmbunătățit. Sanie portcuțit oscilantă, fără joc (cu pierderi minime de frecare), cuțit din oțel pentru scule, călit special și șlefuit. Braț de pârghie cu arc compensator pentru greutate ca protecție împotriva accidentelor, diferite bolțuri rotative reglabile, toate modelele au un aparat de strângere a tablei reglabil fără trepte.

Cu pârghie pentru transmisie cu articulație. Taie table și oțel rotund. Cu pârghie dințată pentru transmisie. Taie table, oțel plat, rotund și pătrat. Cu cuțitele de tablă, oțelul profilat L și T poate fi decupat sau tăiat dreptunghiular sau în îmbinare în colț. Pentru aceasta sunt necesare 2 – 3 mișcări ale manetei.

Culoare:

Roșu maroniu.

Notă:

- La comenzile ulterioare de cuțite de schimb, se vor preciza următoarele informații: marca, modelul, dacă este posibil și numărul mașinii sau schița precisă a dimensiunilor.
- Vă rugăm să aveți în vedere că: puterea de tăiere menționată reprezintă puterea maximă de tăiere. În cazul unei solicitări permanente în intervalul superior de tăiere, vă recomandăm modelul următor ca mărime.
- Informațiile cu privire la puterea de tăiere se referă la un material cu rezistență la întindere de 450 N/mm².

Descriere tehnică

Greutate	47 kg
Putere de tăiere a oțelului pătrat	până la 18 mm
Lungimea cuțitului sus	186 mm
Putere de tăiere oțel rotund	până la 20 mm
Model	4BR/8
Puterea de tăiere, grosimea tablei	până la 8 mm
Lungimea cuțitului jos	175 mm
Tip produs	Clește de tăiere

Accesorii

Arc de siguranță a pârgheii Execuție RECHTS	769937 RECHTS
Cuțit de schimb pentru tablă (lamă inferioară) Model 4BR/8	769934 4BR/8
Cuțit de schimb pentru tablă (lamă superioară) Model 4BR/8	769932 4BR/8