



Clichet de precizie „Zyklop Metal” cu pătrat introdus, 3/8 inch cu extractor



Date comandă

Numărul de comandă	635290
GTIN	4013288174031
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Cu capăt pătrat nedetașabil culisant, pentru funcționare pe dreapta și pe stânga. Cu extractor.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Număr de dinți: 76

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	8003 B
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	222 mm
Număr de dinți	76
Unghi de lucru	4,7 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Tip produs	Clichet

