



Cheie fixă dublă mică, Deschiderea cheii: 4,5mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 612200 4,5 |
| GTIN | 4018754018697 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Cu capete foarte subțiri. Poziție inegală a capului (la 15° și la 75°), deschiderea cheii identică pe ambele părți.

Aplicație:

În special pentru lucrări de montare în locuri înguste.

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Înălțime maximă cioc h | 2 mm |
| Deschiderea cheii γ | 4,5 mm |
| Lățime maximă cioc b1 | 10,5 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Lungime cheie L | 70 mm |
| Poziție cioc 1 | 15 grad |
| Poziție cioc 2 | 75 grad |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Suprafață | cromare cu nichel, ceea ce împiedică ciobirea |
| Tip produs | Cheie reglabilă |

