



Clichet de precizie „Zyklop Metal” reversibil, 3/8 inch cu extractor



Date comandă

Numărul de comandă	635295
GTIN	4013288174048
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga. Cu extractor.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Număr de dinți: 72

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	8004 B
Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	222 mm
Număr de dinți	72
Unghi de lucru	5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Tip produs	Clichet

