

**HOLEX®**
**Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor**

**Date comandă**

Numărul de comandă	635120
GTIN	4045197162656
Clasa articolului	62A

**Descriere**
**Execuție:**

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

**Standard:**
**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Adaptat pentru :**

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Lungimea totală: 195 mm

Număr de dinți: 38

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Standard	DIN 3120
Standard	DIN 3122
Lungimea totală	195 mm
Număr de dinți	38
Unghi de lucru	9,5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

