

**Cheie gheară, Deschiderea cheii: 19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	612800 19
GTIN	4024089009910
Clasa articolului	66A

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță, coadă și falcă robuste.

**Aplicație:**

Pentru montajul în locuri greu accesibile.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Notă:**

Tije cilindrice compatibile sunt prezentate la Cod 621600 – 621800.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	19 mm
Ø găurii	12,5 mm
Lungime cheie L	200 mm
Grosime cap h	7 mm
Proces producție	Forjate în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă

**Accesorii**

Tijă cilindrică Ø×lungimea totală 12X250 mm	621600 12X250
Creion mecanic, dispus în trepte Lungimea totală 245 mm	621800 245
Creion mecanic, dispus în trepte Lungimea totală 180 mm	621800 180