

**Cheie tip piciorul cocoșului Formă inelară deschisă, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	612920 16
GTIN	4018754003389
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță, cap pătrat pentru cuplarea sculelor de acționare precum clicheți, extensii etc.

Aplicație:

Datorită posibilității de a utiliza diferite scule de acționare, se pot monta și demonta chiar și șuruburile aflate în locuri greu accesibile.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromată; suprafață cu muchii rotunde (fără muchii ascuțite).

Notă:

Sculele de acționare compatibile sunt prezentate la Cod 632000 – 641350 și 655230 – 657766.

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Deschiderea cheii	16 mm
Grosime cap h	17,5 mm
Lățime cap b	24,6 mm
Lungime L	36,1 mm
formă, parte antrenantă	Formă inelară, deschisă
Material	Oțel aliat cu crom

Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară

Accesorii

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635429 240
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip 3/8	635090 3/8
Prelungitor 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 75 mm	635645 75
Clichet de precizie „Zyklop Metal” cu pătrat introdus, 3/8 inch cu extractor	635290
Articulație cardanică, 3/8 inch Tip 3/8	636220 3/8
Clichet cu pătrat introdus, 3/8 inch cu mâner scurt	635900
Clichet articulată, 3/8 inch cu extractor	635335
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm	635400 125
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635720 200
Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch cu extractor și mâner rotativ	635220
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 240 mm	635400 240
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm	635420 125
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 165 mm	635700 165
Articulație cardanică 3/8 inch QuickRelease Tip 3/8	636250 3/8
Prelungitor 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 240 mm	635645 240
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 40 mm	635420 40
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 125 mm	635429 125
Mâner tip T, 3/8 inch Lungimea totală 200 mm	635729 200
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 40 mm	635400 40
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 160 mm	635400 160
Extensie specială 3/8 inch	612950
Prelungitor 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 160 mm	635645 160

Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635400 75
Mâner articulată, 3/8 inch	636000
Mâner tip T, 3/8 inch QuickRelease Lungimea totală 165 mm	635750 165
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635420 75
Prelungitor 3/8 inch flexibil Lungimea totală 194 mm	635600 194
Clichet de precizie „Zyklop Metal” reversibil, 3/8 inch cu extractor	635295
Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor Tip	635025
Prelungitor 3/8 inch Lungimea totală 75 mm	635429 75
Clichet de precizie „Zyklop Speed” reversibil, 3/8 inch cu cap pivotant și extractor	635190
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636229 3/8
Articulație cardanică 3/8 inch Tip 3/8	636200 3/8