



Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch, Tip:



Date comandă

Numărul de comandă	635175
GTIN	4000896185412
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Cu disc de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga, unghi de lucru la 5°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Număr de dinți: 72

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	186 mm
Număr de dinți	72
Unghi de lucru	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Tip produs	Clichet

