

**MIRKA****Benzi de șlefuire cu scai ABRANET®, 81×133 mm, Granulație: 120****Date comandă**

Numărul de comandă	567845 120
GTIN	6416868540383
Clasa articolului	56M

**Descriere****Execuție:**

Discurile de șlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o țesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive **cu structură sub formă de plasă** cu perforație înmiită.

**Avantaj:**

- **Șlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă și a mediului înconjurător.**
- **Discul de șlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafață, noduri de praf).**
- **Garantat suprafețe mai bune cu un consum mai mic de material.**
- **Eficacitate înaltă – rata de îndepărtare a materialului crește în funcție de suprafață.**

**Aplicație:**

Benzi de prindere cu scai ABRANET® pentru utilizarea pe mașini de șlefuit cu mișcare orbitală respectiv pentru utilizarea manuală cu bloc de șlefuire manuală Cod 567856.

Șlefuirea vopselelor, chiturilor, grundurilor, plasticului (întărit cu fibre), aliajelor neferoase și de aluminiu, pieselor de mobilier.

**Descriere tehnică**

Granulație	120
Serie	ABRANET®
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %

Lățimea foii abrazive	81 mm
Lungimea foii abrazive	133 mm
Caracteristici nume produs	81×133 mm
Tip produs	Hârtie abrazivă cu scai

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uscat	recomandat		