

**MIRKA****Disc abraziv cu scai ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Granulație: 240****Date comandă**

Numărul de comandă	567804 240
GTIN	6416868220025
Clasa articolului	56M

**Descriere****Execuție:**

Discurile de șlefuire cu prindere cu scai constau dintr-o țesătură din poliamidă acoperită cu granule abrazive **cu structură sub formă de plasă** cu perforație înmiită.

**ABRANET® ACE** cu structura de șlefuire optimizată și **granulație ceramică (CER)** oferă o putere excelentă de șlefuire și **durabilitate crescută.**

**Avantaj:**

- **Șlefuire fără praf: solicitare minimă a locului de muncă și a mediului înconjurător.**
- **Discul de șlefuire nu se încarcă (sunt evitate erori la suprafață, noduri de praf).**
- **Garantat suprafețe mai bune cu un consum mai mic de material.**
- **Eficacitate înaltă – rata de îndepărtare a materialului crește în funcție de suprafață.**

**Aplicație:**

Ideal pentru utilizarea pe materiale **foarte dure** cum ar fi de ex. lacuri UV, grunduri, lemn de esență tare, potrivire bună și pe toată gama de oțeluri.

**Descriere tehnică**

Granulație	240
Ø discurilor	150 mm

Serie	ABRANET® ACE
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Mașină acționată	Șlefuitor excentric
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 150 mm	567885 150
Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 147 mm	567990 147
Disc abraziv PU cu scai Găuri multiple Ø exterior 150 mm	567887 150