

**HOLEX****Disc abraziv cu scai (A) Perforație 15x, Ø 150 mm, Granulație: 400****Date comandă**

Numărul de comandă	567790 400
GTIN	4045197526601
Clasa articolului	52M

**Descriere****Execuție:**

Corindonul legat cu rășină sintetică (A) garantează caracteristici deosebite de șlefuire (hârtie C).

**Partea din spate a discului este acoperită cu materiale de tip prindere cu scai (scai).**

Disc abraziv cu scai cu pulverizare semi-deschisă, corindon (A).

**Aplicație:**

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567990 (este posibilă aspirarea prafului). **Produs Allround** universal pentru șlefuire grosieră, intermediară și fină pe toate suprafețele metalice și din plastic, sistemele de lăcuire și toate tipurile de lemn. Garantează o **durabilitate vizibilă mai mare și adâncimi constante ale rugozității.**

**Descriere tehnică**

Granulație	400
Ø discurilor	150 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %

Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Număr de orificii de aspirare	15
Mașină acționată	Șlefuitor excentric
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Disc abraziv PU cu scai Găuri multiple Ø exterior 150 mm	567887 150
Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 147 mm	567990 147
Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 150 mm	567885 150