


**STARCKE®****Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 6× + 1, Ø 150 mm, Granulație: 40****Date comandă**

Numărul de comandă

567775 40

GTIN

4002748776663

Clasa articolului

56Z

**Descriere****Execuție:**

**Hârtie de șlefuit** Starcke 540 FK (hârtie F, granulație 40 până la 180) resp. Starcke 544 C3K (granulație 240 – 800, acoperită cu stearat) cu **rezistență înaltă și densitate mare**. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită corindonului tratat special **(A)**. **Partea din spate a discului este acoperită cu material de tip prindere cu scai și are autoaderență** pentru înlocuirea rapidă a discului.

Cu 6 găuri pentru mașina de șlefuit Atlas Copco RO150 (Cod 073700-150), pentru Bosch, Metabo etc.

**Aplicație:**

**Utilizare universală** pentru șlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567885 / 567990. Viteză maximă pe circumferință **40 m/s**.

**Descriere tehnică**

Granulație

40

Ø discurilor

150 mm

Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Număr de orificii de aspirare	7
Mașină acționată	Șlefuitor excentric
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 150 mm	567885 150
Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 147 mm	567990 147

Disc abraziv PU cu scaiGăuri multiple Ø exterior 150 mm

567887 150