

STARCKE®**Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforație 8× + 1, Ø 150 mm, Granulație: 600**

Date comandă

Numărul de comandă	567755 600
GTIN	4002748761607
Clasa articolului	56Z

Descriere

Execuție:

Hârtie de șlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulație 40 până la 180) resp. Starcke 544 C3K (granulație 240 – 800, acoperită cu stearat) cu **rezistență înaltă și densitate mare**. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită corindonului tratat special **(A)**. **Partea din spate a discului este acoperită cu material de tip prindere cu scai și are autoaderență** pentru înlocuirea rapidă a discului.

Cu 9 găuri pentru Festo RO 1E/RO 2E/WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 cu aspirare.

Aplicație:

Utilizare universală pentru șlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.

Pe **șlefuitoare excentrice** cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567885 / 567990. Viteză maximă pe circumferință **40m/s**.

Descriere tehnică

Granulație	600
Ø discurilor	150 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 150 mm
Număr de orificii de aspirare	9
Mașină acționată	Șlefuitor excentric
Viteză periferică maximă	40 m/s
Tip produs	Disc abraziv cu scai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv PU cu scai Găuri multiple Ø exterior 150 mm	567887 150
Disc suport din PU cu găuri multiple Ø exterior 147 mm	567990 147
Disc abraziv PU cu scai Ø exterior 150 mm	567885 150

